

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50115105

KB 232-2 IT190x

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g |
|            | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g |
|            | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1910  |
|            | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i |
|            | 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 1300    |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232                    |
|            | True                      |

연결

|            |          |
|------------|----------|
| 연결 1       |          |
| 연결부 종류     | RJ41     |
| 연결 2       |          |
| 연결부 종류     | Sub-D    |
| 유형         | 암        |
| 핀 개수       | 9 핀      |
| 버전         | 엑시얼      |
| 연결 3       |          |
| 연결부 종류     | 원형 커넥터   |
| 나사 크기      | 삽입형      |
| 유형         | 암        |
| 핀 개수       | 2 핀      |
| 버전         | 엑시얼      |
| 케이블 특성     |          |
| 와이어 개수     | 6 개수     |
| 덮개 색상      | 흑색       |
| 차폐됨        | 예        |
| 케이블 모델     | 스파이럴 케이블 |
| 케이블 직경(외경) | 5 mm     |
| 케이블 길이     | 3,000 mm |
| 덮개 재료      | PVC      |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요      |

기술 데이터

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 145 g |
|-----|-------|


분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444210 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 연결부 종류 |        | RJ41 |
| 핀      | 핀 지정   |      |
| 1      | 실드     |      |
| 2      | n.c.   |      |
| 3      | GND    |      |
| 4      | TxD    |      |
| 5      | RxD    |      |
| 6      | CTS    |      |
| 7      | +5V DC |      |
| 8      | RTS    |      |
| 9      | n.c.   |      |
| 10     | n.c.   |      |




전기 연결

연결 2

|        |       |
|--------|-------|
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 유형     | 암     |
| 핀 개수   | 9 핀   |
| 버전     | 액시얼   |

핀      핀 지정

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | n.c.                                         |
| 2 | TXD, -12 ~ +12V 신호 레벨                        |
| 3 | RxD, -12 ~ +12V 신호 레벨                        |
| 4 | n.c.                                         |
| 5 | GND                                          |
| 6 | DTR, -12 ~ +12V 신호 레벨                        |
| 7 | CTS, -12 ~ +12V 신호 레벨                        |
| 8 | RTS, -12 ~ +12V 신호 레벨                        |
| 9 | 4.5 ~ 5.5V DC, 전원장치 연결부에 전원장치가 연결되어 있지 않은 경우 |



연결 3

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | 삽입형    |
| 유형     | 암      |
| 핀 개수   | 2 핀    |
| 버전     | 액시얼    |