

技术数据表

对射光电传感器 (发送)

配件编号: 50134585

LS5/XX-M8



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 合适的接收器
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

基础数据

系列	5
工作原理	对射原理
设备类型	发射器

光学数据

检测距离	0 ... 10 m
检测距离	保证的检测范围
检测范围极限	0 ... 15 m
检测范围极限	典型检测范围
光源	LED, 红色
波长	620 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组（根据 EN 62471）

电气数据

保护电路	反极性保护
	短路保护
性能数据	
供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 15 mA

时序

延时	300 ms
----	--------

连接

连接1	
功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚

机械参数

尺寸（宽 x 高 x 长）	14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	ABS
镜头盖材料	塑料
净重	20 g
外壳颜色	红色
	黑色

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 个

环境数据

环境温度，工作	-40 ... 60 °C
环境温度，储藏	-40 ... 70 °C

认证


防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚



引脚 引脚分配

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	n.c.



图示

响应动作类型



操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮	准备就绪
2	黄色，长亮	发射束激活

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	50134596	LE5/2-M8.3	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, NPN, 亮通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 3 个引脚
	50117689	LE5/2N-M8	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出1: 晶体管, NPN, 亮通 开关量输出2: 晶体管, NPN, 暗通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 4 个引脚
	50134593	LE5/2X-M8	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, NPN, 亮通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 4 个引脚

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	50134595	LE5/4-M8.3	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 3 个引脚
	50117692	LE5/4P-M8	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 开关量输出2: 晶体管, PNP, 暗通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 4 个引脚
	50134592	LE5/4X-M8	对射光电传感器（接收）	检测范围极限: 0 ... 15 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M8, 塑料, 4 个引脚

产品型号描述

产品名称：AAA5d.EE/ ff-GG-hh-l

AAA5	功能原理 / 设计 HT5：带背景抑制的漫反射传感器 LS5：对射光电传感器（发送） LE5：对射光电传感器（接收） ET5：增强型反射光电传感器 FT5：带衰减的漫反射光电传感器 PRK5：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器
d	光类型 取消：红光 l：红外光
EE	装备 1：扫描范围可调节 M：用于半透明物体 H：用于识别透明薄膜 X：衰减增强 3：通过按压按钮示教 R：反射器 DTKS 30x50 的组合产品
ff	控制输出端 / 功能 / OUT1OUT2 (OUT1= 引脚 4 , OUT2= 引脚 2) 2：NPN 晶体管输出端，亮通 N：NPN 晶体管输出端，暗通 4：PNP 晶体管输出端，亮通 P：PNP 晶体管输出端，暗通 X：引脚未用 9：停止输入（通过高电平信号停止） D：停止输入（通过低电平信号停止）
GG	规格 P1：窄光束

产品型号描述

hh	电气连接 取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯 M8：M8 圆连接器，4 针（插头） M8.3：M8 圆连接器，3 针（插头） 200-M8：电缆，长度 200mm，带 M8 圆连接器，4 针，直形（插头） 200-M8.3：电缆，长度 200mm，带 M8 圆连接器，3 针，直形（插头） 200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） M8.1：M8 圆连接器，4 针（插头）
I	参数化 P1：参数化存在偏差

注意	
	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。

说明

遵守设备的使用规定！	
	- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 - 只能由专业人员将本产品投入运行。 - 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：	
	- 只适用于2类电路 - These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

更多信息

- 两输出端输出电流的总和，环境温度 > 40 °C 时为 50 mA

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50130871	KD U-M8-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M8, L 型, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50118542	BT 200M.5	安装支架	安装设备设计: 直角形 L形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可调 材料: 不锈钢
	50124651	BT 205M-10SET	安装设备设置	安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50117829	BTP 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 防护罩 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属
	50117255	BTU 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。