

기술 데이터 시트

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

품목 번호: 50121914

SLS46CI-40.K28



내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 수신기
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	46C
-----	-----

기능

기능	입력신호 활성화
----	----------

특성변수

유형	2, IEC/EN 61496, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SIL	1, IEC 61508, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SILCL	1, IEC/EN 62061, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
Performance Level (PL)	c, EN ISO 13849-1:2008, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
MTTF _d	400 년, EN ISO 13849-1
PFH _D	3E-10 시간당
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	2, EN ISO 13849, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B

광학 데이터

감지 범위	0.5 ... 40 m
제한 감지 범위	0.5 ... 48 m
광원	LED, 적외선
파장 길이	940 nm
송신 신호 형태	펄스형
LED 그룹	1
개방각, 최대	-5 ... 5 °

전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지
-------	----------------

성능 데이터

공급전압 점검 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %, 리플 포함
잔류 리플	10 %, U _B 에서
개방회로 전류	0 ... 40 mA

입력부

입력신호 활성화 개수	1 개수
-------------	------

입력신호 활성화

전압 형식	DC
스위칭 전압	high: ≥8V low: ≤ 1.5V
스위칭 전압 high, 최소	8 V
스위칭 전압 low, 최대	1.5 V
활성화/차단 지연	1 ms
입력 저항	10,000 Ω, -30 ... 30 %

입력신호 활성화 1

할당	연결부 1, 와이어 4
스위칭 상태, 활성	High

시간 응답

스위칭 주파수	250 Hz
응답 시간	2.5 ms
동작 전 딜레이	300 ms

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

기능	입력 신호 전원 공급
연결부 종류	케이블
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	PUR
와이어 개수	4 선
와이어 단면	0.21 mm ²

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PC-PBT
렌즈 커버 재료	플라스틱 / PMMA
순중량	50 g
하우징 색상	적색
고정 방식	통로 마운팅으로
재료 호환성	ECOLAB

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	2 개수

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도	-30 ... 70 °C

인증


보호 등급	IP 67 IP 69K
보호 등급	III, 50V 정격 전압
인증	c UL US
유효 규정	IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496

기술 데이터

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272701
ECLASS 8.0	27272701
ECLASS 9.0	27272701
ECLASS 10.0	27272701
ECLASS 11.0	27272701
ECLASS 12.0	27272701
ECLASS 13.0	27272701
ECLASS 14.0	27272701
ECLASS 15.0	27272701
ECLASS 16.0	27272701
ETIM 5.0	EC001831
ETIM 6.0	EC001831
ETIM 7.0	EC001831
ETIM 8.0	EC001831
ETIM 9.0	EC001831
ETIM 10.0	EC001831
UNSPSC 26.08	32151804

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1

기능	입력 신호
	전원 공급
연결부 종류	케이블
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	4 선
와이어 단면	0.21 mm ²

와이어 색상


와이어 배치

갈색	V+
흰색	n.c.
청색	GND
흑색	활성

조작 및 표시


LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	작동 준비
2	황색, 연속 점등	송신기가 활성화됨

적합한 수신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50121922	SLE46CI-40.K2/4P	싱글 라이트 빔 안전 센서 수신기	응답 시간: 2.5 ms 연결: 케이블, 2,000 mm, PUR

참고

 용도에 맞게 사용해야 합니다!	
	<ul style="list-style-type: none"> 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.



UL 어플리케이션에서:	
	<ul style="list-style-type: none"> 인증서: UL 508, C22.2 No.14-13 "Class 2" 회로에서만 사용 These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

상세 정보


- 전형적인 제한 감지 범위: 예비 광출력이 없는 최대 감지 범위
- 감지 범위: 예비 광출력을 포함한 권장 감지 범위
- 광원: 주변 온도 25°C에서 평균 기대 수명 100,000시간

액세서리


연결 기술 - 연결 유닛

	품목 번호	명칭	품목	설명
	547958	MSI-TR1B-01	안전 스위치	
	547959	MSI-TR1B-02	안전 스위치	

고정 기술 - 고정 브라켓


	품목 번호	명칭	품목	설명
	50105315	BT 46	고정 부품	고정 부품 버전: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속

고정 기술 - 원형 로드 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50122797	BTU 346M-D12	설치 시스템	포함됨: 2개 볼트 M4 x 25, 2개 평와셔 고정 부품 버전: 설치 시스템 마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 360° 회전식, 조정 가능, 클램핑 가능 재료: 금속

액세서리

뮤팅 조립 시스템

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50117252	BTU 300M-D12	설치 시스템	포함됨: 2개 볼트 M4 x 25, 2개 볼트 M4 x 20, 4개 평와셔 고정 부품 버전: 설치 시스템 마운팅, 시스템 축: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능, M4 나사에 적합 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능 재료: 금속

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.