

Teknik veri sayfası Susturma sensör seti

Ürün no.: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
2	50135917	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 4 kutuplu Korumalı: Hayır Kablo çapraz: Bağlantı 1, pin 2 <-> Bağlantı 2, pin 4 Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
2	50137503	PRK15.XD1/4P-M12	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensör kutuplu	Uygulama: Gerilmiş nesneleri algılama Sınır mesafesi: 0,05 ... 9 m Işık kaynağı: LED, Kırmızı Besleme gerilimi: DC Dijital anahtar çıkışları: 2 Adet Anahtarlama çıkışı 1: Transistör, PNP, açık anahtarlama Anahtarlama çıkışı 2: Transistör, PNP, koyu anahtarlama Anahtarlama frekansı: 500 Hz Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Plastik, 4 kutuplu Kumanda elemanları: 270° potansiyometre
2	50022814	TKS 50X50	Reflektör	Yapı şekli: dikdörtgen Üçlü boyutu: 4 mm Yansıtma yüzeyi: 47 mm x 48 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PMMA8N Montaj braket: Geçiş montaj braket, yapıştırılabilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	Set-AC
Bunlar için uygundur:	Çok ışıklı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300

Optik veriler

İşletme bölgesi	0,05 ... 4 m, TKS 50x50 reflektörlü
İşletme bölgesi	0,05 ... 8 m, reflektörlü TK(S) 100x100

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	2.440 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braket türü	beraberinde gelen montaj braket
Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 15
Susturma sensörü sayısı	2 Adet
Reflektör sayısı	2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015