

Technisch gegevensblad Signaalzuil

Art.-nr.: 50149105

TL305-ROGB-M12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	TL 305
omvat	1x M30 moer
	1x rubberpakking
Type signaalgeving	optisch

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	24 V, DC
Stroomopname, max.	160 mA
Ingangen	
Aantal digitale schakelingen	4 St.

Schakelingen

Type	Digitale schakeling
Schakelspanning high, min.	24 V
Schakelspanning low, max.	0 V
Spanningstype	DC

Digitale schakelingang 1

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 1
Functie	Lichtkleur (groen) door aansturing van pin

Digitale schakelingang 2

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 2
Functie	Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin

Digitale schakelingang 3

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 5
Functie	Lichtkleur (blauw) door aansturing van pin

Digitale schakelingang 4

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 6
Functie	Lichtkleur (rood) door aansturing van pin

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwvorm	cilindrisch
Afmeting ($\varnothing$ x l)	50,6 mm x 212 mm
Schroefdraadmaat	M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium geanodiseerd
Materiaal lichtvlak	Kunststof, Polycarbonaat
Nettogewicht	310 g
Kleur behuizing	grijs
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	4 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek	360°
Volgorde van de modules (oplopend)	blauw, groen, oranje, rood

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	0 ... 50 °C

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	UL

Classificatie

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	LED groen	wit
2	LED oranje	bruin
3	n.c.	groen
4	n.c.	Geel
5	LED blauw	grijs
6	LED rood	roze
7	GND	blauw
8	n.c.	Rood



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50149110	TL305-AC.EP.100	Signaalzuilelement	Bouwvorm: cilindrisch Uitvoering: Verlengingsbuis Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar
	50149111	TL305-AC.MB1	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar
	50149109	TL305-AC.MF.65	Signaalzuilelement	Bouwvorm: cilindrisch Uitvoering: Montagevoet Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.