

技术数据表

安全传感器接收器套件

配件编号: 426444

MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数

图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	68007415	MLC510R40-1500/A	安全光幕接收器	分辨率: 40 mm 保护区高度: 1,500 mm 响应时间: 14 ms 接口: 工作时 AS 接口安全 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549854	UDC-1900-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束传感器的安装和保护, 可调, 3个方向 尺寸: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座) : 1,900 mm

技术参数

基础数据	
系列	MLC-UDC
设备类型	接收器
应用	出入口防护 危险区域防护 手部保护

特性参数	
类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFD _D	6.6E-09 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849

保护区数据	
分辨率	40 mm
保护区高度	1,500 mm

电气数据	
------	--

性能数据	
------	--

接口	
类型	工作时 AS 接口安全

机械参数	
净重	7,225 g

认证	
----	--

分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549