

## 技术数据表

### 安全传感器发射器套件

配件编号: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

#### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数

图片可能不同



## 套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
1	68006415	MLC500T40-1500/A	安全光幕发射器	分辨率: 40 mm 保护区高度: 1,500 mm 检测范围: 0 ... 20 m 接口: 工作时 AS 接口安全 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
1	549854	UDC-1900-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束传感器的安装和保护, 可调, 3个方向 尺寸: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座): 1,900 mm

## 技术参数

### 基础数据

系列	MLC-UDC
设备类型	发射器
应用	出入口防护 危险区域防护 手部保护

### 特性参数

类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
使用寿命 $T_M$	20 年, EN ISO 13849-1

### 保护区数据

分辨率	40 mm
保护区高度	1,500 mm
检测范围	0 ... 20 m

### 电气数据

性能数据	
------	--

### 接口

类型	工作时 AS 接口安全
----	-------------

### 机械参数

净重	7,225 g
----	---------

### 认证

### 分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549