

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50104169

KB SSI/IBS-15000-BA

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据	
应用	耐油/润滑剂
适合接口	Interbus-S
	SSI

电气数据	
性能数据	
工作电压	最大30 V AC/DC

连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐扭矩 0.6 Nm，自锁
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	5 个
核心截面	0.25 mm²
AWG	24
护套颜色	紫色
有屏蔽	是
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	7.5 mm
电缆长度	15,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PP
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s，最大加速度为 5 m/s²
外套的属性	无 FCKW，无镉，无硅树脂，无卤素且无铅，无光泽，无粘连，耐磨，易机械加工
外套的耐性	不易水解且耐微生物侵蚀，耐油、汽油和耐化学品能力极佳，阻燃性符合 DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1

机械参数	
扳手开口宽度	13 mm
净重	839 g
弯曲循环	1,000,000 个
最小弯曲半径，手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径，固定式	最小 5 x 导线直径

操作和显示	
环境数据	
环境温度，工作, 手持式	-25 ... 60 °C
环境温度，工作，固定式	-50 ... 80 °C

认证	
防护等级	IP 65

分类	
税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

电气连接


连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	PUR

电气连接

连接1

柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	数据+	黄色
2	数据-	绿色
3	CLK+	灰色
4	CLK-	粉红
5	GND	棕色



连接2

类型	开口端
----	-----

接线图

接线图

