

技术数据表

信号塔元件

配件编号: 50130435

E7-V1-BZ1



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 说明
- 配件



技术参数

基础数据

系列	E7
适合	E7 系列的信号塔元件
信号发送方式	声学

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	24 V, DC, 10 %
最大电流消耗	92 mA

机械参数

结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	70 mm x 70 mm
外壳材料	塑料
净重	102 g
紧固类型	卡口系统

操作和显示

操作控制	DIP开关
操作控制功能	选择音调

环境数据

环境温度，工作	-30 ... 60 °C
---------	---------------

认证

防护等级	IP 66
认证	c UL US

声学数据

音调	连续音或脉冲音
声压	100 ... 100 dB
音调数量	1 个

分类

税率编号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371237
ECLASS 8.0	27371237
ECLASS 9.0	27371237
ECLASS 10.0	27371237
ECLASS 11.0	27371237
ECLASS 12.0	27371237
ECLASS 13.0	27371237
ECLASS 14.0	27371237
ECLASS 15.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261
ETIM 8.0	EC001261
ETIM 9.0	EC001261
ETIM 10.0	EC001261

说明

 遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：



- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

配件

安装

	配件编号	名称	配件	说明
	50130436	E7-MH1	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 水平安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130440	E7-MP1-100	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 底座安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130437	E7-MW1	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130438	E7-MW2	信号塔元件	连接: 端子, 拉力弹簧技术 设计: 圆柱形 直径: 70 mm 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 10 件 模块支座: 两面 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。