

Technisch gegevensblad

Mobiele 2D-codelezer

Art.-nr.: 50134980

HCR 210-C1-020/SET



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	HCR 210
omvat	1x USB-verbindingskabel 2 m

Leesgegevens

Leesbare codetypen	2/5 Interleaved
	Codabar
	Codablock
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Data matrix code
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Addendum
	GS1 databar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	QR-code
	UPC

Optische gegevens

Leesafstand	35 ... 400 mm
Lichtbron	LED, wit
Resolutie camera horizontaal	1.280 px
Resolutie camera verticaal	1.024 px
Openingshoek X-as	43 °
Openingshoek Y-as	36 °
Barcode contrast (PCS)	30 %
Modulegrootte	0,127 ... 0,508 mm

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	5 V, DC
Opgenomen vermogen, max.	2 W
Nominale bedrijfsstroom	260 mA

Interface

Type	RS 232, USB
------	-------------

RS 232

Functie	Proces
---------	--------

USB

Functie	Proces
---------	--------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	70 mm x 107 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	150 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	5 ... 85 %

Classificatie

Douanetariefnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	RJ41

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	Blauw, 1x knipperend	Lezen gelukt
	Rood	Geen leesresultaat