

Teknik veri sayfası

Optik mesafe sensörü

Ürün no.: 50113708

AMS 338i 300 H



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Diğer bilgiler
- Aksesuarlar



CDRH EtherCAT



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	AMS 300i
Uygulama	Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek raflı depolama cihazının konumlandırılması
Sipariş hatırlatması	Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir

Özel versiyon

Özel versiyon	Isıtma
---------------	--------

Karakteristik parametreler

MTTF	31 Yıllar
------	-----------

Optik veriler

Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	2, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli	modüle
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]	225 mm [300.000 mm]
Işık spotu geometri türü	Yuvarlak

Ölçüm verileri

Ölçüm değerini hesaplama süresi	8 ms
Ölçüm aralığı	200 ... 300.000 mm
Çözünürlük	0,001 ... 10 mm
Doğruluk	5 mm
Üretilirlik (3 Sigma)	3 mm
Sıcaklık kayması	0,01 ... 0,1 mm/K
Travers oranı maks.	10 m/s

Elektrik verileri

Koruma devresi	Veri yok
----------------	----------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC
---------------------------------	-----------------

Arayüz

Tür	EtherCAT
-----	----------

EtherCAT

Şalter işlevselliği	Entegre
Transfer hızı	100 Mbit/sn

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	BUS IN Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı	BUS IN
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 2

İşlev	BUS ÇIKIŞ Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı	BUS ÇIKIŞ
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 3

İşlev	Gerilim beslemesi PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı	PWR
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı	BAKIM
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko ve alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı	Cam
Net ağırlık	2.450 g
Gövde rengi	gri Kırmızı
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LC ekranı LED
LED sayısı	4 Adet
Kumanda elemanları	Folyo klavye

Teknik veriler

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-30 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	90 %

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90318020
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ECLASS 13.0	27270916
ECLASS 14.0	27270916
ECLASS 15.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| A | Hizalama için cıvata M 5 | C | Optik eksen |
| B | Sabitlenme için 4 nolu dişli alyen anahtar ve M 5 somunlu tırtıllı somun | D | Ölçülecek uzaklık için sıfır noktası |

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

BUS IN

İşlev	BUS IN
Bağlantı türü	Veri arayüzü
Vida dişi büyüklüğü	Yuvarlak konektör
Tip	M12
Malzeme	dişi
Kutup sayısı	Metal
Kodlama	4 kutuplu
	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Bağlantı 2

BUS ÇIKIŞ

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Veri arayüzü
Vida dişi büyüklüğü	Yuvarlak konektör
Tip	M12
Malzeme	dişi
Kutup sayısı	Metal
Kodlama	4 kutuplu
	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Bağlantı 3

PWR

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Vida dişi büyüklüğü	Yuvarlak konektör
Tip	M12
Malzeme	erkek
Kutup sayısı	Metal
Kodlama	5 kutuplu
	A kodlu

Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	I/O 1
3	GND
4	I/O 2
5	FE



Elektrik bağlantısı


Bağlantı 4

BAKIM

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin Pin tahsisi

1	n.c.
2	RS 232-TX
3	GND
4	RS 232-RX
5	n.c.



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1 PWR	Kapalı	Besleme gerilimi yok
	yeşil, yanıp sönüyor	Voltaj mevcut / Ölçüm değerinin çıktısı yok / Başlatma devam ediyor
	yeşil, sürekli ışık	Cihaz tamam, ölçüm değerinin çıktısı
	kırmızı, yanıp sönüyor	Cihaz normal, uyarı yapılmış
	kırmızı, sürekli ışık	Ölçüm değerinin çıktısı yok
	turuncu, sürekli ışık	Veri aktarımı yok
2 BUS	Kapalı	Besleme gerilimi yok
	yeşil, yanıp sönüyor	"PRE-OPERATIONAL" ve "SAFE OPERATIONAL" durumu
	yeşil, sürekli ışık	"OPERATIONAL" durumu
	kırmızı ve yeşil, değişmeli olarak yanıp sönüyor	Bus hatası
	kırmızı, yanıp sönüyor	Geçersiz konfigürasyon
3 BUS IN	yeşil, sürekli ışık	Bağlantı
	sarı, yanıp sönüyor	Veri alışverişi aktif
4 BUS ÇIKIŞ	Yeşil	Bağlantı
	sarı, yanıp sönüyor	Veri alışverişi aktif

Ürün anahtarı

Parça atama: AMS 3XXi YYY Z AAA

AMS	Çalışma prensibi AMS: Mutlak ölçüm sistemi
3XXi	Yapı serisi/arayüz (entegre alan veri yolu teknolojisi) 300i: RS 422/RS 232 301i: RS 485 304i: PROFIBUS DP / SSI 308i: TCP/IP 335i: CANopen 338i: EtherCAT 348i: PROFINET RT 355i: DeviceNet 358i: EtherNet/IP 384i: Interbus

Ürün anahtarı

YYY	Çalışma mesafesi 40: Metre cinsinden maks. çalışma mesafesi 120: Metre cinsinden maks. çalışma mesafesi 200: Metre cinsinden maks. çalışma mesafesi 300: Metre cinsinden maks. çalışma mesafesi
Z	Özel ekipman H: Isıtmalı
AAA	Arayüz SSI: SSI arayüzü

Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



DİKKAT! LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 2



Işıma doğrudan bakmayın!

Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca **lazer sınıfı 2** bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 08.05.2019 tarihli Laser Notice No. 56 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır.

- ☞ Hiçbir zaman lazer ışınına veya yansıyan ışınların geldiği yöne bakmayın. Işın girişine uzun süre bakıldığında retinada hasar meydana gelebilir.
- ☞ Cihazın lazer ışınıni kişilere doğrultmayın!
- ☞ Lazer ışması yanlışlıkla bir insana hizalandığında, lazer ışınıni saydam olmayan, yansıma yapmayan objelerle kesin.
- ☞ Cihazın montajı ve hizalanması sırasında yansıyan yüzeyler nedeniyle lazer ışınının yansımalarını engelleyin!
- ☞ DİKKAT! Burada belirtilen kullanım veya ayarlama tertibatlarından başkaları veya diğer bir uygulama yöntemi kullanıldığında, bu durum tehlikeli bir şekilde radyasyona maruz kalınmayla sonuçlanabilir.
- ☞ Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın.
- ☞ Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez.
Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez.
Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.

UYARI



Lazer ikaz ve uyarı levhalarını yerleştirin!

Cihaz üzerinde ikaz ve uyarı levhaları bulunuyor. Ayrıca cihaz için çok dilli, kendinden yapışkanlı lazer ikaz ve uyarı levhaları (etiketleri) ek olarak verilmiştir.

- ☞ "Dil olarak kullanım yerine uygun lazer uyarı levhasını cihaza yerleştirin. Cihazın ABD'de kullanılması halinde "Complies with 21 CFR 1040.10" notuna sahip etiketi kullanın.
- ☞ Cihaz üzerinde herhangi bir levha (örn. cihaz bunun için küçükse) veya cihaz üzerine yerleştirilmiş lazer ikaz ve lazer uyarı levhaları montaj pozisyonu nedeniyle örtülü kaldığında bu lazer ikaz ve lazer uyarı levhalarını cihazın yakınına yerleştirin.
- ☞ Lazer ikaz ve lazer uyarı levhalarını, cihazın lazer ışımaya veya diğer optik ışımaya maruz kalınmayacak şekilde yerleştirin.

Diğer bilgiler

- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.
- Makine üreticisi tarafından eleman kombinasyonunun ilgili şekilde tasarlanmasıyla, emniyetle ilgili elemanların bir emniyet fonksiyonu içerisinde kullanılması mümkündür.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC
50135074	KS ET-M12-4A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Mesafe sensörler için yansıtıcı bantlar

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50115022	Reflexfolie 914x914mm-H	Reflektör	Özel versiyon: Isıtma Besleme gerilimi: 230 V, AC Yapı şekli: dikdörtgen Yansıtma yüzeyi: 914 mm x 914 mm Taşıyıcı malzeme: Alüminyum kompozit Montaj braketi: Montaj plakası, Geçiş montaj braketi
50108988	Reflexfolie 914x914mm-S	Yansıtıcı bant	Yapı şekli: dikdörtgen Yansıtma yüzeyi: 914 mm x 914 mm Malzemenin kimyasal adı: PMMA Montaj braketi: yapılandırılabilir

Aksesuarlar

Yön değiştirici ayna

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50104479	US AMS 01	Yön değiştirici ayna	Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi

Hizmetler

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	S981001	CS10-S-110	Devreye alma desteği	Detaylar: Müşteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat. Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.
	S981005	CS10-T-110	Ürün eğitimi	Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doğrultusunda, süre maks. 10 saat. Koşullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.