

Teknik veri sayfası

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün no.: 53800301

RSL420P-M/CU400P-3M12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	RSL 400
Uygulama	Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti

İşlevler

İşlevler	PROFIsafe
Tekrar başlatma	Start/restart kilidi (RES), seçilebilir

Karakteristik parametreler

Tip	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH _D	9E-08 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çözünürlük (ayarlanabilir)	30/40/50/60/70/150 mm
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi	50 mm
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir	10
Dörtlü sayısı, değiştirme yapılabilir	-
Koruma fonksiyonu sayısı	1 Adet
Bağımsız sensör konfigürasyonları sayısı	1
Remisyon derecesi, min.	1,8 %
Çalışma mesafesi	0 ... 4,5 m

Uyarı alanı verileri

Alan çifti sayısı	10
Çalışma mesafesi	0 ... 20 m
Nesne büyüklüğü	150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min.	10 %

Optik veriler

Işık kaynağı	Lazer, kızılötesi
Dalga boyu	905 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli	darbeli
Tekrarlama frekansı	90 kHz
Açısal çözünürlük	0,1 °
Açı alanı	270 °

Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -30 ... 20 %
Akım tüketimi (yüksüz), maks.	900 mA, (3 A güç besleme ünitesi kullanın)
Güç tüketimi, maks.	22 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Çıkışlar	
Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir	4 Adet

Zaman davranışı

Tepki verme süresi	80 ms, ≥
--------------------	----------

Arayüz

Tür	PROFINET
Profinet	
İşlev	Proses
PROFINET cihazı	Spec V2.3.4 uyarınca cihaz
GSDML	Spec V2.3.2 uyarınca GSDML
Profil	PROFINET/PROFIsafe
Uygunluk Sınıfı	C
Şebeke yük sınıfı	III
Güvenlik seviyesi	1
Şalter işlevselliği	IEEE 802 uyarınca IRT özellikli 2 portlu anahtar, bağlantı ünitesine entegre
Port özellikleri	Otomatik geçiş Otomatik iletişim Otomatik polarite
I&M	0 - 4
Desteklenen topolojiler	MRP istemci SNMP
Güvenlikle ilgili anahtarlama sinyalleri	1 Adet

Arayüz bakım

Tür	Bluetooth, Ethernet, USB
Ethernet	
İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme TCP/IP
Bağlantı	Yuvarlak konektör M12, 4 kutuplu, D kodlu

Bluetooth

İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme
Frekans bandı	2.400 ... 2.483,5 MHz
Yayılan verici gücü	Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2

USB

İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme
Bağlantı	USB 2.0 Mini-B, soket
Transfer hızı, maks.	12 Mbit/s
Kablo uzunluğu	≤ 5m Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür.

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Teknik veriler

Bağlantı 2

İşlev	PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 3

İşlev	PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	140,2 mm x 170 mm x 142 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı	Plastik/PC
Net ağırlık	4.300 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
	Montaj plakası
	opsiyonel montaj ünitesi üzerinden

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	Alfanümerik göstergeler
	LED ekran
LED sayısı	10 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü	Sensor Studio yazılımı
Kumanda elemanları	Sensor Studio yazılımı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	15 ... 95 %

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III, EN 61140
Sertifikasyonlar	TÜV Súd
Standartlara göre kontrol yöntemi EMV	DIN 40839-1/3
	EN 61496-1
Standartlara göre kontrol yöntemi sallanma	EN 60068-2-6
Standartlara göre kontrol yöntemi sabit darbe	IEC 60068-2-29
US patentleri	US 10,304,307B
	US 7,656,917 B
	US 7,696,468 B
	US 8,520,221 B

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 8.0	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ECLASS 13.0	27272705
ECLASS 14.0	27272705
ECLASS 15.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir


Bağlantı ünitesi emniyet lazer alan tarayıcının ölçüleri




1 Tarama düzeyi

Boyutlandırılmış çizimler

Bağlantı üniteli emniyet lazer alan tarayıcısı montaj ölçüleri



Tarama alanı ölçüleri



1 Mesafe ölçümü ve koruma alanı yarıçapı için referans noktası

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

XD1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF


Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	+24 V
2	EA1
3	0 V
4	EA2




Bağlantı 2	XF1
İşlev	PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Bağlantı 3	XF2
İşlev	PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1 -	Kapalı	Cihaz kapalı
	kırmızı, sürekli ışık	OSSD kapalı
	kırmızı, yanıp sönüyor	Hata
	yeşil, sürekli ışık	OSSD açık
2 -	Kapalı	RES devre dışı veya RES etkin ve serbest
	sarı, yanıp sönüyor	Koruma alanı meşgul
	sarı, sürekli ışık	RES aktif ve bloke edilmiş, ancak kilidi açmaya hazır, koruma alanı boş ve gerekirse zincirli sensör kurtarılmış
3 -	Kapalı	Uyarı alanı boş
	mavi, sürekli ışık	Uyarı alanı kesik
4 -	Kapalı	Dört alanlı mod: Uyarı alanı 3 boş

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
4 -	mavi, sürekli ışık	Dört alanlı mod: Uyarı alanı 3 kesik
5 -	sarı, yanıp sönüyor	Dört alanlı mod: Uyarı alanı 2 kesik
6 -	Kapalı	işlev mevcut değil
7 PWR	Kapalı	Cihaz kapalı
	kırmızı, sürekli ışık	Otomatik testte hata veya dahili iletişim problemleri
	yeşil, yanıp sönüyor	PROFINET işaret fonksiyonu aktif
	yeşil, sürekli ışık	Cihaz açık, besleme gerilimi mevcut, dahili hata yok
8 PS	Kapalı	PROFIsafe iletişimi başlatılmadı veya kapalı
	yeşil, yanıp sönüyor	Cihaz pasif hale getirildi veya PROFINET işaret fonksiyonu aktif
	yeşil, sürekli ışık	PROFIsafe'deki cihaz aktif
	kırmızı, yanıp sönüyor	PROFIsafe konfigürasyonunda hata meydana geldi
	kırmızı, sürekli ışık	İletişim hatası PROFIsafe
9 NET	Kapalı	PROFINET iletişimi başlatılmadı veya aktif değil
	yeşil, yanıp sönüyor	PROFINET veri yolu başlatması veya PROFINET işaret fonksiyonu aktif
	yeşil, sürekli ışık	PROFINET aktif, GÇ kontrolör ile veri alışverişi aktif
	turuncu, yanıp sönüyor	Ethernet topoloji hatası
	kırmızı, yanıp sönüyor	Ethernet konfigürasyonunda hata meydana geldi, veri alışverişi yok veya geçersiz verilerin alışverişi mevcut
	kırmızı, sürekli ışık	Bus hatası, iletişim yok
10 LNK/ACT1	Kapalı	Ethernet bağlantısı mevcut değil
	yeşil, sürekli ışık	Ethernet bağlantısı aktif, güncel veri aktarımı yok
	yeşil/turuncu yanıp sönüyor	Ethernet bağlantısı aktif, güncel veri aktarımı
11 LNK/ACT2	Kapalı	Ethernet bağlantısı mevcut değil
	yeşil, sürekli ışık	Ethernet bağlantısı aktif, güncel veri aktarımı yok
	yeşil/turuncu yanıp sönüyor	Ethernet bağlantısı aktif, güncel veri aktarımı

Uyarılar

Kullanım amacına dikkat edin!

	- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.
--	--

DİKKAT! GÖRÜNMEYEN LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 1

	Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca lazer sınıfı 1 bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 08.05.2019 tarihli Laser Notice No. 56 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır. - Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın. - Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez. - Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez. - Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.
--	---

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 15.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Montaj tekniği - montaj braketleri

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
53800134	BT840M	Montaj açısı	Uygulama: Pahlı 90° köşeye montaj Ölçüler: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm Renk: sarı, RAL 1021 Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Metal
53800132	BTF815M	Montaj açısı	Uygulama: Zemin montajı için montaj açısı Ölçüler: 186 mm x 120 mm x 288 mm Yüksek tarama seviyesi: 150 mm Renk: sarı, RAL 1021 Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Metal
53800133	BTF830M	Montaj açısı	Uygulama: Zemin montajı için montaj açısı Ölçüler: 186 mm x 275 mm x 288 mm Yüksek tarama seviyesi: 300 mm Renk: sarı, RAL 1021 Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Metal

Aksesuarlar

Montaj

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	53800131	BTP800M	Koruma demiri	Ölçüler: 160 mm x 169 mm Renk: siyah Malzeme: Metal

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	430400	RS4-clean-Set1	Set temizlik	Temizlik bezi sayısı: 40 Adet Temizlik sıvısı içeriği: 150 ml Net ağırlık: 616 g

Hizmetler

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	S981051	CS40-I-141	Emniyet denetimi	Detaylar: Bir emniyet lazer alan tarayıcısı uygulamasının geçerli standart ve yönetmeliklere göre kontrolü, cihaz ve makine verilerinin bir veri tabanına kaydı, uygulama başına bir kontrol protokolünün oluşturulması. Koşullar: Makine durdurulabilmelidir, müşterinin çalışmasının desteği ve Leuze çalışanları için makineye erişilebilirlik sağlanmalıdır.
	S981047	CS40-S-141	Devreye alma desteği	Detaylar: Ek çalışma ölçümü ve ilk denetim de dahil, emniyet cihazları için. Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.