

Fiche technique

Interrupteur de position de sécurité

Art. n°: 63000302

S300-M0C3-M20-31



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	S300
-------	------

Fonctions

Fonctions	Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119 Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
-----------	--

Caractéristiques

Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
B10 _d	40.000.000 nombre de cycles

Données électriques

Catégorie d'utilisation pour DC-13	Ue / le : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15	Ue / le : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts	1NF + 1NO
Ouverture des contacts	En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits	500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
Protection contre les contacts accidentels	Mise à la terre

Données de puissance

Tension d'isolement assignée	500 V CA, 600 V CC
Courant thermique conventionnel max.	10 A

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble	3 pièce(s)

Connexion 1

Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	4 pôles

Propriétés du câble

Section de raccord	1 x 0,5 mm ² à 2 x 2,5 mm ² , cordon
--------------------	--

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	56 mm x 33 mm x 88 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Zamak
Matériau du contact électrique	Alliage d'argent
Poids net	300 g
Couleur du boîtier	Gris
Type de fixation	Fixation traversante
Type d'entrée de câble	M20 x 1,5
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation	Contact à ressort
Direction de commande	D'un côté Des deux côtés
Directions de commande d'approche	360° 4 x côté (90°)
Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 15°	0,00007 ... 2,5 m/s
Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 30°	0,00007 ... 1,5 m/s
Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 45°	0,00007 ... 1 m/s
Vitesse d'approche pour angle d'incidence de 60°	0,00007 ... 0,75 m/s
Durée de vie mécanique	20.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 cycles de commut.
Fréquence de commande max.	3.600 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande	Organe de commande à galets avec levier
Organe de commande, largeur	20 mm
Organe de commande, longueur	40 mm
Force de commande min. (couple)	0,1 N·m
Logement de l'organe de commande	Long

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
Degré d'encrassement	3, EN 60947-1

Certifications


Indice de protection	IP 67
Homologations	c UL US IMQ

Caractéristiques techniques

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27272601
ECLASS 8.0	27272601
ECLASS 9.0	27272601
ECLASS 10.0	27272601
ECLASS 11.0	27272601
ECLASS 12.0	27272601
ECLASS 13.0	27272601
ECLASS 14.0	27272601
ECLASS 15.0	27272601
ECLASS 16.0	27272601
ETIM 5.0	EC000030
ETIM 6.0	EC000030
ETIM 7.0	EC000030
ETIM 8.0	EC000030
ETIM 9.0	EC000030
ETIM 10.0	EC000030

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1


Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	4 pôles

Borne

Affectation

21	NF
22	NF
13	NO
14	NO

Schémas de connexions



Remarques

**Respecter les directives d'utilisation conforme !**



- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.