

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130459

E4-MP1-250

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E4
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Mechanische gegevens

Bouwvorm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	40 mm x 284 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Nettogewicht	246 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Voetmontage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Bolkapmodule	5 stuks max.
Moduleopname	eenzijdig
Aantal eindkappen	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Opmerkingen


Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.


Bij UL-applicaties:



- Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130454	E4-V1-BZ1	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 39 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 80 dB Aantal tonen: 1 St.
	50130449	E4-V1-DB-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 32 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Knipperlicht Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 27 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.