

Technisches Datenblatt Sicherheits-Zuhaltung

Art.-Nr.: 63000652

L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten	
Serie	L200

Funktionen	
Funktionen	Hilfsentriegelung
	Leuchtanzeigen für Magnetansteuerung
	Mechanische Zuhaltung (Federkraft)
	Notentriegelung
	Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Funktionsprinzip	Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119
	Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten

Kenngrößen	
Gebrauchsdauer T _M	20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10 _d	5.000.000 Anzahl Zyklen

Elektrische Daten	
Gebrauchskategorie bei DC 13	Ue / le: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15	Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung Aktuator	1NC + 1NO
Kontaktbestückung Magnet	2NC
Kontaktöffnung	kraftschlüssig, zwangsweise
Magnetbetriebsspannung	24 V DC, -10 ... 10 %
Kurzschlusschutz Magnet	0,5 A, 24 V, Typ gG, IEC 60269-1
Kurzschlusschutz Sicherheitskreis	500 V, 10 A, Typ gG, IEC 60269-1

Leistungsdaten	
Bemessungsisolationsspannung	400 V AC, 300 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max.	10 A
Eingänge	
Schalteingänge	
Teach-Eingang für Betätiger	Nein

Zeitverhalten	
Einschaltdauer	100 %

Anschluss	
Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anzahl Leitungseinführungen	3 St.

Anschluss 1	
Funktion	Kontaktanschluss Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	10 -polig
Leitungseigenschaften	
Anschlussquerschnitte	1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze

Mechanische Daten	
Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Werkstoff elektrischer Kontakt	Silberlegierung
Nettogewicht	916 g
Farbe Gehäuse	grau rot
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung	M20 x 1,5
Entsperrungsvorrichtung	Fluchtentsperrungstaster
Schaltertyp	Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip	Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen	1 x oben 4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit	0,001 ... 0,5 m/s
Zuhalteart	Federkraft
Zuhalte-Betätigung	Feder
Zuhaltekraft, max.	2.800 N
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max.	600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern	Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt	30 N
Rückstoßtoleranz	4,5 mm

Bedienung und Anzeige	
Art der Anzeige	LED

Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 60 °C
Verschmutzungsgrad	3, EN 60947-1

Zertifizierungen	
Schutzart	IP 67
Zulassungen	c UL US IMQ

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	10 -polig

Klemme

Belegung

11	NC(1) Magnet
12	NC(1) Magnet
21	NC(2) Magnet
22	NC(2) Magnet
31	NC(3) Aktuator
32	NC(3) Aktuator
43	NO(1) Aktuator
44	NO(1) Aktuator
A1	+24 V / 0 V
A2	0 V / +24 V