

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50142453

A7-MP2-250

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|       |    |
|-------|----|
| Serie | A7 |
|-------|----|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Klem             |
| Type klem        | Trekveertechniek |

### Mechanische gegevens

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Bouwvorm                             | cilindrisch                        |
| Afmeting (Ø x l)                     | 70 mm x 350 mm                     |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                          |
| Nettogewicht                         | 196 g                              |
| Kleur behuizing                      | grijs                              |
|                                      | zwart                              |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Voetmontage                        |
| Type bevestiging, installatiezijde   | schroefbaar / horizontaal          |
|                                      | schroefbaar / verticaal            |
| Type bevestigingsonderdeel           | 180° instelbaar in 15° intervallen |
| Moduleopname                         | eenzijdig                          |
| Aantal eindkappen                    | 1 St.                              |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen


|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Goedkeuringen     | CE    |
|                   | CSA   |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371234 |
| ECLASS 8.0         | 27371234 |
| ECLASS 9.0         | 27371234 |
| ECLASS 10.0        | 27371234 |
| ECLASS 11.0        | 27371234 |
| ECLASS 12.0        | 27371234 |
| ECLASS 13.0        | 27371234 |
| ECLASS 14.0        | 27371234 |
| ECLASS 15.0        | 27371234 |
| ETIM 5.0           | EC001259 |
| ETIM 6.0           | EC001259 |
| ETIM 7.0           | EC001259 |
| ETIM 8.0           | EC001259 |
| ETIM 9.0           | EC001259 |
| ETIM 10.0          | EC001259 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem                 |
| Type klem        | Trekveertechniek     |
| Aantal polen     | 6 -polig             |

Klem

|     |             |
|-----|-------------|
| B   | blauw       |
| G   | groen       |
| A   | oranje/geel |
| R   | Rood        |
| 0 V | GND         |
| W   | wit/buzzer  |

Toewijzing

## Opmerkingen



## Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

## Toebehoren

## Muting - montagesystemen

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming | Artikel            | Beschrijving                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50142896 | A7-MW2   | Signaalzuilelement | Bouwvorm: L-vorm<br>Uitvoering: Hoek L-vorm<br>Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging |
|  | 50143660 | A7-MW2.5 | Signaalzuilelement | Bouwvorm: L-vorm<br>Uitvoering: Hoek L-vorm<br>Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging |

## Algemeen

|                                                                                    | Art.-nr. | Benaming     | Artikel            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135462 | A7-V1-BZ1-M  | Signaalzuilelement | Signaalgeving: akoestisch<br>Stroomopname, max.: 70 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 70 mm<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Bedieningselementen: Dip-schakelaar, 225°-potentiometer<br>Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66<br>Toonsoort: Continu- of pulstoon<br>Geluidsdruk: 100 dB<br>Aantal tonen: 8 St. |
|  | 50138151 | A7-V1-BZ2-S  | Signaalzuilelement | Signaalgeving: akoestisch<br>Stroomopname, max.: 30 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 70 mm<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Bedieningselementen: 225°-potentiometer<br>Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66<br>Toonsoort: Ononderbroken toon<br>Geluidsdruk: 105 dB<br>Aantal tonen: 1 St.                   |
|  | 50135457 | A7-V1-DS-R-T | Signaalzuilelement | Signaalgeving: optisch<br>Stroomopname, max.: 50 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 70 mm<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Lichtmiddel: LED/24V<br>Signaalbeeld: Lamp brandt permanent<br>Bolkapkleur: Rood<br>Uitstraalhoek: 360°<br>Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66                                     |

## Toebehoren

### Opmerking



🔗 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.