



## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 429172

CB-M12-25000S-5WF

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
|-----------|------------------------------------|

Przylącze

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Przylącze 1                    |                                                |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe                                |
| Rozmiar gwintu                 | M12                                            |
| Typ                            | female                                         |
| Kolor korpusu rękojeści        | czarny                                         |
| Liczba pinów                   | 5 -pin                                         |
| Kodowanie                      | Z kodowaniem A                                 |
| Wersja                         | kątowy                                         |
| Wtyczka okrągła, LED           | Nie                                            |
| Przylącze 2                    |                                                |
| Rodzaj przylącza               | otwarty koniec                                 |
| Właściwości przewodu           |                                                |
| Liczba żył                     | 5 Piece(s)                                     |
| Przekrój żyły                  | 0,34 mm²                                       |
| Kolor płaszczka                | czarny                                         |
| Ekranowane                     | Tak                                            |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 6 mm                                           |
| Długość przewodu               | 25.000 mm                                      |
| Materiał płaszczka             | PUR                                            |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                            |

Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 969 g |
|------------|-------|

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza        | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu          | M12             |
| Typ                     | female          |
| Kolor korpusu rękojeści | czarny          |
| Liczba pinów            | 5 -pin          |
| Kodowanie               | Z kodowaniem A  |
| Wersja                  | kątowy          |
| Wtyczka okrągła, LED    | Nie             |

Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Parametry otoczenia

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -25 ... 80 °C |
|--------------------------------------------------------|---------------|

Certyfikaty

|              |      |
|--------------|------|
| Dopuszczenia | c UL |
|              | UL   |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Schemat elektryczny

### Schemat okablowania

