

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50115049

K-DS M12A-MA-5P-3m-S-PUR

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
|-----------|------------------------------------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                  |            |
|------------------|------------|
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
|------------------|------------|

## Przylącze

## Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
|------------------|-----------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Rozmiar gwintu | M12 |
|----------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | female |
|-----|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Liczba pinów | 5 -pin |
|--------------|--------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
|-----------|----------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Wersja | osiowy |
|--------|--------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
|----------------------|-----|

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Złącze JST ZHR |
|------------------|----------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Liczba pinów | 12 -pin |
|--------------|---------|

## Właściwości przewodu

|            |            |
|------------|------------|
| Liczba żył | 5 Piece(s) |
|------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor płaszczu | szary |
|----------------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Ekranowane | Tak |
|------------|-----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Wersja przewodu | Kabel łączący |
|-----------------|---------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Długość przewodu | 3.000 mm |
|------------------|----------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiał płaszczu | PUR |
|-------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Przydatność łańcucha wleczzonego | Nie |
|----------------------------------|-----|

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 157 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
|---------------------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
|------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
|------------------|-----------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Rozmiar gwintu | M12 |
|----------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | female |
|-----|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Liczba pinów | 5 -pin |
|--------------|--------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
|-----------|----------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Wersja | osiowy |
|--------|--------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
|----------------------|-----|

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Złącze JST ZHR |
|------------------|----------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Liczba pinów | 12 -pin |
|--------------|---------|