

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50104025

KB 031-2000-01

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	15 -pin
--------------	---------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Właściwości przewodu

Liczba żył	15 Piece(s)
------------	-------------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
-----------------	--

Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,1 mm
--------------------------------	--------

Długość przewodu	2.000 mm
------------------	----------

Przydatność łańcucha wlezonego	Nie
--------------------------------	-----

Dane mechaniczne

Masa netto	240 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Wtyczka okrągła, LED	Nie
----------------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	15 -pin
--------------	---------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	male
-----	------

Liczba pinów	15 -pin
--------------	---------

Wersja	kątowy
--------	--------