

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50000071

HTK 82-24V



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne

## Dane techniczne

## Wersja specjalna

|                  |            |
|------------------|------------|
| Wersja specjalna | Ogrzewanie |
|------------------|------------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napięcie zasilania $U_B$ | 24 ... 24 V, AC/DC |
| Pobór mocy, maks.        | 2,8 W              |

## Przylącze

## Przylącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczu | PVC                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 2 -wire             |

## Dane mechaniczne

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Konstrukcja                               | okrągły              |
| Grubość wymiaru montażowego               | 21 mm                |
| Średnica wymiaru montażowego              | 93 mm                |
| Średnica powierzchni refleksyjnej         | 78 mm                |
| Materiał reflektora                       | Tworzywo sztuczne    |
| Materiał nośnika                          | Tworzywo sztuczne    |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N               |
| Struktura powierzchni aktywnej            | Triple               |
| Masa netto                                | 364 g                |
| Rodzaj mocowania                          | Mocowanie przelotowe |

## Parametry otoczenia


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ECLASS 13.0         | 27273601 |
| ECLASS 14.0         | 27273601 |
| ECLASS 15.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 5.000 mm            |
| Materiał płaszczu | PVC                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 2 -wire             |

## Kolor żyły

## Obsadzenie żył

|           |       |
|-----------|-------|
| niebieski | +24 V |
| brązowy   | 0 V   |