

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50113421

TKS 50x50.UV.HT

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Wersja specjalna

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
|------------------|-------------------------------|

Dane mechaniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Konstrukcja                               | prostokątny                         |
| Wielkość przełącznika trójbiegunowego     | 4 mm                                |
| Szerokość wymiaru montażowego             | 51,5 mm                             |
| Wysokość wymiaru montażowego              | 72 mm                               |
| Grubość wymiaru montażowego               | 8,7 mm                              |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej         | 48 mm                               |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej        | 47,25 mm                            |
| Materiał reflektora                       | Tworzywo sztuczne                   |
| Materiał nośnika                          | Tworzywo sztuczne                   |
| Zmiana polaryzacji                        | Tak                                 |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N                              |
| Struktura powierzchni aktywnej            | Triple                              |
| Powłoka                                   | Ochrona UV                          |
| Masa netto                                | 25 g                                |
| Rodzaj mocowania                          | Mocowanie przelotowe<br>przyklejany |

Parametry otoczenia

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C |
|-------------------------------------|----------------|

Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 40 |
|-----------------|-------|

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ECLASS 13.0         | 27273601 |
| ECLASS 14.0         | 27273601 |
| ECLASS 15.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

