

## Karta danych technicznych

### Stacja bazowa

Nr art.: 50115738

Access Point f. IT



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj           | Stacja bazowa                                                                                                                                                     |
| Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g<br>Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i<br>Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1981i |

### Dane elektryczne

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Parametry wydajnościowe  |                     |
| Napięcie zasilania $U_B$ | 4,75 ... 5,25 V, DC |

### Interfejs

|        |               |
|--------|---------------|
| Rodzaj | RS 232<br>USB |
|--------|---------------|

### Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 2 Piece(s) |
| Zasięg Bluetooth | Klasa 2    |
| Wersja Bluetooth | 2.1        |

#### Przylącze 1

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych<br>Interfejs konfiguracyjny<br>Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza | RJ41                                                                |

#### Przylącze 2

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych<br>Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przylącza | Bluetooth                                    |

### Dane mechaniczne

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)   | 71 mm x 28 mm x 110 mm |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0               |
| Masa netto                    | 67 g                   |

### Parametry otoczenia

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy             | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura otoczenia w miejscu prze-chowywania | -40 ... 60 °C |

### Certyfikaty

|              |         |
|--------------|---------|
| Dopuszczenia | c UL US |
|--------------|---------|

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4        | 27289200 |
| ECLASS 8.0          | 27289290 |
| ECLASS 9.0          | 27289290 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280192 |
| ECLASS 12.0         | 27280192 |
| ECLASS 13.0         | 27280192 |
| ECLASS 14.0         | 27280192 |
| ECLASS 15.0         | 27280192 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |


## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych<br>Interfejs konfiguracyjny<br>Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza | RJ41                                                                |

### Pin Obsadzenie pinów

| Pin | Obsadzenie pinów         |
|-----|--------------------------|
| 1   | Ekranowanie              |
| 2   | Cable ID                 |
| 3   | GND                      |
| 4   | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5   | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6   | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7   | +5 V DC                  |
| 8   | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9   | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10  | n.c. RS 232 / Data - USB |



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Funkcja          | Interfejs danych         |
|                  | Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przylącza | Bluetooth                |

## Obsługa i wskazanie

| LED | Wskazanie                 | Znaczenie               |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 1   | niebieski, migające       | Nawiązywanie połączenia |
|     | niebieski, światło ciągłe | Gotowość do pracy       |
|     | niebieski, 1x migające    | Transfer danych aktywny |

## Akcesoria


### Technologia połączeniowa – jednostka przyłączeniowa

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie               | Artykuł                           | Opis                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50112891 | MA 248i Profinet Gateway | Modułowa jednostka przyłączeniowa | Napięcie zasilania: 18 ... 30 V<br>Pobór prądu, maks.: 300 mA<br>Interfejs: PROFINET, RS 232<br>Złącza: 6 Piece(s)<br>Stopień ochrony: IP 65 |

### Technologia połączeniowa – kable łączące

|                                                                                    | Nr art.  | Oznaczenie    | Artykuł       | Opis                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50113397 | KB JST-HS-300 | Kabel łączący | Przeznaczony dla interfejsu: RS 232<br>Przylącze 1: Złącze JST ZHR<br>Przylącze 2: Sub-D, osiowy, male, 9 -pin<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 300 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

### Technologia połączeniowa – przewody rozdzielcze Y

|                                                                                    | Nr art.  | Oznaczenie      | Artykuł       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50114517 | KB 232-1 IT190x | Kabel łączący | Przeznaczony dla interfejsu: RS 232, TTL<br>Przylącze 1: RJ41<br>Przylącze 2: Sub-D, osiowy, female, 9 -pin<br>Przylącze 3: Wtyczki okrągłe, Wtykowy, osiowy, female, 2 -pin<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 3.000 mm<br>Materiał płaszczka: PVC |

#### Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.