

## Technisch gegevensblad

### Barcodeband

Art.-nr.: 50144183

BCB G30 H25 L110

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i  |
|               | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8     |
|               | Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i |

### Mechanische gegevens

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Afmeting (h x l)                                   | 25 mm x 110.000 mm           |
| Rastermaat                                         | 30 mm                        |
| Nettogewicht                                       | 754 g                        |
| Mechanische eigenschappen                          | beperkt chemicaliënbestendig |
|                                                    | krasvast                     |
|                                                    | UV-bestendig                 |
|                                                    | veegvast                     |
| Lijm                                               | vochtbestendigheid           |
|                                                    | Acrylaatlijm                 |
|                                                    | 0,1 mm                       |
|                                                    | Digitaal drukwerk            |
| Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie                   |
|                                                    | Heptaan                      |
|                                                    | Testbenzine                  |
|                                                    | Trafo-olie                   |
| Uitharding                                         | 72 h                         |
| Oppervlaktebescherming                             | Polyester, mat               |

### Omgevingsgegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf      | -40 ... 120 °C              |
| Verwerkingstemperatuur            | 0 ... 45 °C                 |
| Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C                |
| Bestendigheid                     | UV-licht                    |
|                                   | Vochtigheid                 |
|                                   | Zoutsproeinevel (150 h/5 %) |
| Temperatuurbestendigheid          | -40 ... 120 °C              |
| Aard van de ondergrond            | droog                       |
|                                   | glad                        |
|                                   | schoon                      |
|                                   | vetvrij                     |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27280190 |
| ECLASS 8.0         | 27280190 |
| ECLASS 9.0         | 27280192 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280192 |
| ECLASS 12.0        | 27280192 |
| ECLASS 13.0        | 27280192 |
| ECLASS 14.0        | 27280192 |
| ECLASS 15.0        | 27280192 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

### BCB

### Barcodeband

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | <b>Serie</b><br>BCB: Barcodeband                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AAA  | <b>Grid / rastermaat</b><br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BBB  | <b>Bandhoogte / speciale hoogte</b><br>H25: Hoogte 25 mm<br>H47: Hoogte 47 mm<br>SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm<br>SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm<br>SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm<br>SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm |
| CCCC | <b>Bandlengte / speciale lengte</b><br>Lxxx: Bandlengte in mm<br>SL: Speciale lengte                                                                                                                                                                                                                   |

**Artikelsleutel****BCB****Barcodeband****DDDD****Opties**

TWIN: Twee identiek gedrukte banden  
MVS: Measurement Value Switch (kleur rood)  
MV0: Measurement Value Zero (kleur geel)  
MK: Merklabe  
RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern)  
RK: Repair Kit (reparatieband)

**E****Klantspecifiek uitvoering**

A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood  
B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood  
C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood  
D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood  
E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood  
F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood  
G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood

**Opmerking**

↗ Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).