

## Karta danych technicznych

### Gniazdo przewodu

Nr art.: 50031323

KD 095-4A

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Napięcie robocze        | maks. 250 V AC/DC |
| Znamionowy prąd roboczy | 4.000 mA          |

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 1 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe   |
| Rozmiar gwintu             | M12               |
| Typ                        | female            |
| Materiał                   | Metal             |
| Materiał korpusu rękojeści | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów               | 4 -pin            |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A    |
| Wersja                     | osiowy            |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dopuszczalny przekrój przewodu | 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-------------------------------|

## Dane mechaniczne

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Konstrukcja    | cyldryczny      |
| Wymiar (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |
| Rozstaw klucza | 15 mm           |
| Masa netto     | 22 g            |

## Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440102 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27440102 |
| ECLASS 11.0         | 27440102 |
| ECLASS 12.0         | 27440116 |
| ECLASS 13.0         | 27440116 |
| ECLASS 14.0         | 27440116 |
| ECLASS 15.0         | 27440116 |
| ETIM 5.0            | EC002635 |
| ETIM 6.0            | EC002635 |
| ETIM 7.0            | EC002635 |
| ETIM 8.0            | EC002635 |
| ETIM 9.0            | EC002635 |
| ETIM 10.0           | EC002635 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe   |
| Rozmiar gwintu             | M12               |
| Typ                        | female            |
| Materiał                   | Metal             |
| Materiał korpusu rękojeści | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów               | 4 -pin            |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A    |
| Wersja                     | osiowy            |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|