

Karta danych technicznych

Modułowa jednostka przyłączeniowa

Nr art.: 50114369

MA 100



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	MA 100
Przeznaczony dla	BCL 300i
	BCL 301i

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	18 ... 30 V, DC

Interfejs

Rodzaj	RS 232, RS 485
--------	----------------

Przylącze

Liczba przyłączy	1 Piece(s)
Przylącze 1	
Funkcja	BUS IN
	BUS OUT
	Interfejs danych
	Połączenie z urządzeniem
	PWR / SW IN / OUT
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	19 -pin

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	380 g
Kolor obudowy	czerwony

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochrony	III
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	BUS IN
	BUS OUT
	Interfejs danych
	Połączenie z urządzeniem
	PWR / SW IN / OUT
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	19 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Przylącze elektryczne

Zaciski	Przypisanie
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Akcesoria

Technologia połączeniowa – adaptery

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50110240	KB 500-3000-Y	Kabel adaptera	Przeznaczony dla interfejsu: RS 485 Długość przewodu: 3.000 mm

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.