

## Technisch gegevensblad

### Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800151

CU400P-AIDA



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RSL 420P |
|               | Veiligheidslaserscanner RSL 450P |
|               | Veiligheidslaserscanner RSL 455P |

### Aansluiting

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Aantal aansluitingen | 4 St.                  |
| <b>Aansluiting 1</b> |                        |
| Functie              | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting     | PROFINET Push/Pull 24V |
| <b>Aansluiting 2</b> |                        |
| Functie              | Ethernet, ingang       |
| Type aansluiting     | RJ45                   |
| <b>Aansluiting 3</b> |                        |
| Functie              | Ethernet, uitgang      |
| Type aansluiting     | RJ45                   |
| <b>Aansluiting 4</b> |                        |
| Functie              | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting     | PROFINET Push/Pull 24V |

### Mechanische gegevens

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                      |
| Behuizing metaal     | Zinkspluitgietwerk          |
| Nettogewicht         | 3.230 g                     |
| Kleur behuizing      | zwart                       |
| Type bevestiging     | Bajonetsysteem              |

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnummer  | 85389099 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27279290 |
| <b>ECLASS 8.0</b>   | 27279290 |
| <b>ECLASS 9.0</b>   | 27279090 |
| <b>ECLASS 10.0</b>  | 27272791 |
| <b>ECLASS 11.0</b>  | 27272791 |
| <b>ECLASS 12.0</b>  | 27272791 |
| <b>ECLASS 13.0</b>  | 27272791 |
| <b>ECLASS 14.0</b>  | 27272791 |
| <b>ECLASS 15.0</b>  | 27272791 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>     | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>     | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>     | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>    | EC003015 |

## Elektrische aansluiting


### Aansluiting 1

#### XD1

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting | PROFINET Push/Pull 24V |
| Aantal polen     | 5 -polig               |

### Pin Pintoewijzing

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | 0 V   |
| 3 | +24 V |
| 4 | 0 V   |
| 5 | GND   |



### Aansluiting 2


#### XF1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Functie          | Ethernet, ingang |
| Type aansluiting | RJ45             |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD        |

# Elektrische aansluiting


# Leuze

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | TD+           | Geel        |
| 2   | TD-           | oranje      |
| 3   | RD+           | wit         |
| 4   | n.c.          | -           |
| 5   | n.c.          | -           |
| 6   | RD-           | blauw       |
| 7   | n.c.          | -           |
| 8   | n.c.          | -           |



| Aansluiting 3    | XF2               |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Ethernet, uitgang |
| Type aansluiting | RJ45              |
| Stekkerbehuizing | FE/SHIELD         |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | TD+           | Geel        |
| 2   | TD-           | oranje      |
| 3   | RD+           | wit         |
| 4   | n.c.          | -           |
| 5   | n.c.          | -           |
| 6   | RD-           | blauw       |
| 7   | n.c.          | -           |
| 8   | n.c.          | -           |



| Aansluiting 4    | XD2                    |
|------------------|------------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening   |
| Type aansluiting | PROFINET Push/Pull 24V |
| Aantal polen     | 5 -polig               |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | +24 V         |
| 2   | 0 V           |
| 3   | +24 V         |
| 4   | 0 V           |
| 5   | GND           |

