


## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 150718

CB-M12-5000-5GM

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
|-----------|------------------------------------|

## Przylącze

## Przylącze 1

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza           | Wtyczki okrągłe    |
| Rozmiar gwintu             | M12                |
| Typ                        | male               |
| Liczba pinów               | 5 -pin             |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A     |
| Wersja                     | osiowy             |
| Wtyczka okrągła, LED       | Nie                |
| Prąd roboczy na każdy styk | 4 A                |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba żył                      | 5 Piece(s)                                     |
| Przekrój żyły                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                           |
| Kolor płaszczu                  | czarny                                         |
| Ekranowane                      | Nie                                            |
| Wersja przewodu                 | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnętrzna)  | 6 mm                                           |
| Długość przewodu                | 5.000 mm                                       |
| Materiał płaszczu               | PUR                                            |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie                                            |

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 206 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Certyfikaty

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza           | Wtyczki okrągłe    |
| Rozmiar gwintu             | M12                |
| Typ                        | male               |
| Liczba pinów               | 5 -pin             |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A     |
| Wersja                     | osiowy             |
| Wtyczka okrągła, LED       | Nie                |
| Prąd roboczy na każdy styk | 4 A                |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Schemat elektryczny

### Schemat okablowania

