

## Karta danych technicznych

### Wtyczka

Nr art.: 50112155

S-M12A-ET

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
|-----------------------------|----------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Kategoria przepięciowa                       | II       |
| Znamionowy prąd roboczy                      | 4.000 mA |
| Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1)         | 250 V    |
| Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) | 2.500 V  |

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 1 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe    |
| Rozmiar gwintu             | M12                |
| Typ                        | male               |
| Materiał                   | Metal              |
| Materiał korpusu rękojeści | Metal              |
| Liczba pinów               | 4 -pin             |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem D     |
| Wersja                     | osiowy             |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Przekroje przylączy | 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| AWG                 | 18                       |
| Ekranowane          | Tak                      |

## Dane mechaniczne

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał obudowy        | Metal                                          |
| Obudowa metalowa        | Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie |
| Masa netto              | 38 g                                           |
| Maks. przejście kablowe | 6 ... 8 mm                                     |

## Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia                 | 3, EN 60947-1 |

## Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440102 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27440102 |
| ECLASS 11.0         | 27440102 |
| ECLASS 12.0         | 27440116 |
| ECLASS 13.0         | 27440116 |
| ECLASS 14.0         | 27440116 |
| ECLASS 15.0         | 27440116 |
| ETIM 5.0            | EC002635 |
| ETIM 6.0            | EC002635 |
| ETIM 7.0            | EC002635 |
| ETIM 8.0            | EC002635 |
| ETIM 9.0            | EC002635 |
| ETIM 10.0           | EC002635 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe    |
| Rozmiar gwintu             | M12                |
| Typ                        | male               |
| Materiał                   | Metal              |
| Materiał korpusu rękojeści | Metal              |
| Liczba pinów               | 4 -pin             |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem D     |
| Wersja                     | osiowy             |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Zacisk śrubowy |
|------------------|----------------|