

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50109506

TKS 30x50.UV

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane mechaniczne	
Konstrukcja	prostokątny
Wielkość przełącznika trójbiegunowego	3 mm
Wysokość wymiaru montażowego	35 mm
Grubość wymiaru montażowego	7 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	27 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	44 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Powłoka	Ochrona UV
Masa netto	11 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe przyklejany

Parametry otoczenia	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 120 °C

Certyfikaty	
Stopień ochrony	IP 67
Klasyfikacja	
Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467