Karta danych technicznych

Reflektor

Nr art.: 50109257

TKS 40x60.1

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Wielkość przełącznika trójbieguno-wego	2,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego	40 mm
Wysokość wymiaru montażowego	60 mm
Grubość wymiaru montażowego	7,2 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	56 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	37 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Masa netto	10 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
	przyklejany

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 65 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467