

Karta danych technicznych

Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza

Nr art.: 50104038

VDB 12B/6.1P

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	12
Zasada fizyczna	Ultradźwięki
Aplikacja	Kontrola podwójnego arkusza

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U _B	18 ... 30 V, DC
Wejścia	
Liczba wejść przyuczania	1 Piece(s)
Wejścia przyuczania	
Rodzaj	Wejście przyuczania
Wejście przyuczania 1	
Wyjścia	
Liczba cyfrowych wyjść przełączających	4 Piece(s)
Wyjścia przełączające	
Rodzaj	Cyfrowe wyjście przełączające
Wyjście przełączające 1	
Element przełączający	Tranzystor, Push-pull
Funkcja	Wykryty pojedynczy arkusz , wzgl. ≥ 1 arkusz
Wyjście przełączające 2	
Element przełączający	Tranzystor, Push-pull
Funkcja	Wykryty podwójny arkusz , wzgl. ≥ 2 arkusze
Wyjście przełączające 3	
Element przełączający	Tranzystor, Push-pull
Funkcja	Arkusz podwójny zapamiętany
Wyjście przełączające 4	
Element przełączający	Tranzystor, Push-pull
Funkcja	Gotowość do pracy

Zachowanie czasowe

Częstotliwość przełączania	200 Hz
----------------------------	--------

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Aluminium
Masa netto	400 g

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
Elementy sterujące	Przycisk przyuczania

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 50 °C
-------------------------------------	-------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
Klasa ochrony	III
Dopuszczenia	c UL US
Obowiązujące normy	IEC 60947-5-2

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Akcesoria**Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe**

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Wskazówka

☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.