

## Karta danych technicznych

### Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika

Nr art.: 426444

MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

#### Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Zestaw składa się z

|                                                                                   | Liczba | Nr art.  | Oznaczenie       | Artykuł                                             | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 68007415 | MLC510R40-1500/A | Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa | Rozdzielczość: 40 mm<br>Wysokość pola ochronnego: 1.500 mm<br>Czas reakcji: 14 ms<br>Interfejs: Interfejs AS Safety at Work<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, Metal, 5 -pin                    |
|                                                                                   | 1      | 549854   | UDC-1900-S2      | Kolumna montażowa                                   | Funkcje: Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych, regulowany, 3 kierunki<br>Wymiary: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm<br>Wysokość kolumny bez stopy: 1.900 mm |

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Seria             | MLC-UDC                              |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki                           |
| Aplikacja         | Ochrona dostępu                      |
|                   | Ochrona dłoni                        |
|                   | Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |

## Parametry

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Typ                              | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                              | 3, IEC 61508             |
| SILCL                            | 3, IEC/EN 62061          |
| Poziom wydajności (PL)           | e, EN ISO 13849-1        |
| PFH <sub>D</sub>                 | 6,6E-09 per hour         |
| Okres użytkowania T <sub>M</sub> | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria                        | 4, EN ISO 13849          |

## Dane pola ochronnego

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Rozdzielczość            | 40 mm    |
| Wysokość pola ochronnego | 1.500 mm |

## Dane elektryczne

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Parametry wydajnościowe

## Interfejs

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work |
|--------|-----------------------------|

## Dane mechaniczne

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 7.225 g |
|------------|---------|

## Certyfikaty

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4        | 27272704 |
| ECLASS 8.0          | 27272704 |
| ECLASS 9.0          | 27272704 |
| ECLASS 10.0         | 27272704 |
| ECLASS 11.0         | 27272704 |
| ECLASS 12.0         | 27272704 |
| ECLASS 13.0         | 27272704 |
| ECLASS 14.0         | 27272704 |
| ECLASS 15.0         | 27272704 |
| ETIM 5.0            | EC002549 |
| ETIM 6.0            | EC002549 |
| ETIM 7.0            | EC002549 |
| ETIM 8.0            | EC002549 |
| ETIM 9.0            | EC002549 |
| ETIM 10.0           | EC002549 |