


## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50111226

KB M12A-8P-PC-IO-3000

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Przeznaczony dla            | Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 222 |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232                                       |

Przylącze

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Przylącze 1                    |                 |
| Rodzaj przylącza               | Sub-D           |
| Typ                            | female          |
| Liczba pinów                   | 9 -pin          |
| Wersja                         | osiowy          |
| Przylącze 2                    |                 |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu                 | M12             |
| Typ                            | female          |
| Liczba pinów                   | 8 -pin          |
| Kodowanie                      | Z kodowaniem A  |
| Wersja                         | osiowy          |
| Przylącze 3                    |                 |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu                 | M12             |
| Typ                            | male            |
| Liczba pinów                   | 5 -pin          |
| Kodowanie                      | Z kodowaniem A  |
| Wersja                         | osiowy          |
| Właściwości przewodu           |                 |
| Liczba żył                     | 8 Piece(s)      |
| Kolor płaszcz                  | czarny          |
| Ekranowane                     | Tak             |
| Wersja przewodu                | Kabel łączący   |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 6 mm            |
| Długość przewodu               | 3.000 mm        |
| Materiał płaszcz               | PUR             |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie             |

Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 246 g |
|------------|-------|

Klasyfikacja


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |

| Pin | Obsadzenie pinów |
|-----|------------------|
| 1   | n.c.             |
| 2   | Data             |
| 3   | Data             |
| 4   | n.c.             |
| 5   | GNDIN            |
| 6   | n.c.             |
| 7   | n.c.             |
| 8   | n.c.             |
| 9   | n.c.             |




## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 8 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIN   |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SW OUT |
| 5 | n.c.   |
| 6 | Data   |
| 7 | Data   |
| 8 | FE     |



### Przylącze 3

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | male            |
| Liczba pinów     | 5 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |
| Wersja           | osiowy          |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIN   |
| 3 | GNDIN  |
| 4 | SW OUT |
| 5 | n.c.   |

