

Karta danych technicznych

Modułowa jednostka przyłączeniowa

Nr art.: 50129664

MSC 900 - 1000



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Akcesoria



Ethernet

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	MSC 900
Przeznaczony dla	Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks.	500 mA

Interfejs

Rodzaj	RS 232, Ethernet
Ethernet	
Przydzielanie adresu	DHCP ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Funkcjonalność Switch	zintegrowane
Protokół przesyłowy	TCP/IP, UDP

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiał obudowy	Metal Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto	1.500 g
Kolor obudowy	czarny czerwony

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED Wyświetlacz LC
Liczba LED	10 Piece(s)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	0 ... 90 %

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 65
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable łączące

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50131533	KB 900-1000 MSC	Kabel łączący	Przyłącze 1: Sub-D, male, osiowy, 25 -pin Przyłącze 2: Sub-D, male, osiowy, 25 -pin Ekranowane: Tak Długość przewodu: 1.000 mm

Wskazówka



Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.