

KF-ET-10ML-20

Art. n° 50117727

Fibre optique, détection

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Noyau à fibre multiple
Particularité	Détection de surface (largeur du champ lumineux = 6,14 mm)
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø1,25 mm
Diamètre actif fibre	9x Ø0,25 mm (Ém) & 9x Ø0,25 mm (Ré)
Plus petite pièce détectable	Ø1,0 mm
Longueur totale	2010 mm


Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, mín. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujos acotados



KF-ET-10ML-20

Núm. art. 50117727

Cable óptico, de palpado

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Núcleo de fibras múltiples
Particularidade	Detección de superficies (anchura del campo de luz = 6,14 mm)
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	2x Ø1,25 mm
Diámetro activo fibra	9x Ø0,25 mm (Em) & 9x Ø0,25 mm (Re)
Parte más pequeña detectable	Ø1,0 mm
Longitud total	2010 mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463I.XR	600 mm
LV463.XR	300 mm
LV463B, LV463.XV	210 mm
LV463	120 mm
LV462	70 mm
LV461	40 mm