

KF-ETW-K10-20

Art. n° 50117734

Fibre optique, détection

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique
Particularité
Température de fonctionnement
Rayon de courbure min.
Diamètre extérieur fibre optique
Diamètre actif fibre
Plus petite pièce détachable
Longueur totale

Très flexible
Optique en V
-40°C ... +70°C
R1
2x Ø1,0mm
2x Ø0,5mm
Ø0,1mm
2018mm

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

KF-ETW-K10-20

Núm. art. 50117734

Cable óptico, de palpado

Datos técnicos

Tipo de cable óptico
Particularidade
Temperatura de servicio
Radio de curvatura mín.
Diámetro externo cable óptico
Diámetro activo fibra
Parte más pequeña detectable
Longitud total

Muy flexible
Optica en V
-40°C ... +70°C
R1
2x Ø1,0mm
2x Ø0,5mm
Ø0,1mm
2018mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463I.XR	40mm
LV463.XR	40mm
LV463B, LV463.XV	40mm
LV463	20mm
LV462	10mm
LV461	10mm

Encombrement/Dibujos acotados

