

KF-L-320-D-T14L

Art. n° 50117739

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Standard
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,1mm
Longueur totale	2035mm
Unité de conditionnement	2 pièces

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

KF-L-320-D-T14L

Núm. art. 50117739

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Estándar
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,1mm
Longitud total	2035mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463L.XR	3000mm
LV463.XR	1500mm
LV463B, LV463.XV	1020mm
LV463	600mm
LV462	250mm
LV461	200mm

Encombrement/Dibujo acotado

