

KF-LP-FU96-520-Q

Art. n° 50122327

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Standard
Particularité	Sortie latérale de la lumière, gaine PTFE
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur gaine PTFE	Ø5mm
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2000mm
Unité de conditionnement	2 pièces


Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujo acotado



KF-LP-FU96-520-Q

Núm. art. 50122327

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Estándar
Particularidade	Salida lateral de luz, cubierta PTFE
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura min.	R25
Diámetro externo cubierta PTFE	Ø5mm
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2000mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463I.XR	3000mm
LV463.XR	1500mm
LV463B, LV463.XV	1020mm
LV463	600mm
LV462	270mm
LV461	200mm