

技术数据表

信号塔

配件编号: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



技术参数

基础数据	
系列	D9
信号发送方式	光学和声学

电气数据	
平均寿命	> 100000 h
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, AC/DC, 10 %
最大电流消耗	194 mA

连接	
连接1	
类型	端子
端子类型	螺栓端子

机械参数	
结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	90 mm x 194 mm x 45 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	计算机
净重	361 g
外壳颜色	白色
设备侧固定件类型	螺旋式 / 垂直
光源类型	LED/24V
帽罩模块	预集束 3 件
信号图	长亮
反射角度	180°
模块顺序 (上升)	绿色, 桔黄色, 红色

环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 50 °C

认证	
防护等级	IP 65
认证	c UL US

声学数据	
音调	连续音或脉冲音
音频	约 2500 Hz
声压	70 ... 90 dB
音调数量	2

分类	
税率编号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

电气连接

连接1	
类型	端子
端子类型	螺栓端子

说明



遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

说明

 针对UL应用：	
	⚡ 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。