

Karta danych technicznych Kolumna sygnalizacyjna

Nr art.: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	D9
Rodzaj sygnalizacji	optyczny i akustyczny

Dane elektryczne

Żywotność	> 100.000 h
-----------	-------------

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	194 mA

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	90 mm x 194 mm x 45 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	PC
Masa netto	361 g
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany / pionowy
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Moduły kopuły	3 sztuki wstępnie zmontowane
Obraz sygnału	Światło ciągle
Kąt świecenia	180°
Kolejność modułów (wzrastająco)	zielony, pomarańczowy, czerwony

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 50 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
Dopuszczenia	c UL US

Dane akustyczne

Rodzaj dźwięku	Dźwięk ciągły lub impulsowy
Częstotliwość dźwięku	ok. 2500 Hz
Ciśnienie akustyczne	70 ... 90 dB
Liczba dźwięków	2

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku aplikacji UL:



- ⚠ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).