

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50116464

MK 301

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |          |
|-------|----------|
| 適している | BCL 301i |
|       | BPS 301i |

インターフェース

|    |               |
|----|---------------|
| 種類 | MultiNet Plus |
|----|---------------|

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 4 個数 |
|-------|------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| コネクタ 1  |                   |
| 機能      | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類 | クランプ              |
| 極数      | 5 -極              |

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 2  |            |
| 機能      | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類 | クランプ       |
| 極数      | 5 -極       |

|         |         |
|---------|---------|
| コネクタ 3  |         |
| 機能      | BUS OUT |
| コネクタの種類 | クランプ    |
| 極数      | 5 -極    |

|         |              |
|---------|--------------|
| コネクタ 4  |              |
| 機能      | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | USB          |

機械の仕様

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 外形                 | 角型                        |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 筐体の素材              | プラスチック                    |
|                    | 金属                        |
| 筐体 金属              | アルミ 鋳造                    |
| 正味重量               | 186 g                     |
| 筐体色                | 黒色                        |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ECLASS 15.0  | 27280191 |
| ECLASS 16.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

電氣的接続

コネクタ 1

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 機能       | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類  | クランプ              |
| ケーブルグラント | M16               |
| 極数       | 5 -極              |

クランプ

|      |        |
|------|--------|
| 割り当て |        |
| 1    | SWIO 2 |
| 2    | SWIO 1 |
| 3    | VIN    |
| 4    | GNDIN  |
| 5    | FE     |

電氣的接続

コネクタ 2

|          |            |
|----------|------------|
| 機能       | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類  | クランプ       |
| ケーブルグラント | M16        |
| 極数       | 5 -極       |

クランプ

割り当て

|   |          |
|---|----------|
| 1 | RS 485 A |
| 2 | RS 485 B |
| 3 | GND ISO  |
| 4 | n.c.     |
| 5 | n.c.     |

コネクタ 3

|          |         |
|----------|---------|
| 機能       | BUS OUT |
| コネクタの種類  | クランプ    |
| ケーブルグラント | M16     |
| 極数       | 5 -極    |

クランプ

割り当て

|   |          |
|---|----------|
| 1 | RS 485 A |
| 2 | RS 485 B |
| 3 | GND ISO  |
| 4 | n.c.     |
| 5 | n.c.     |

コネクタ 4

|         |              |
|---------|--------------|
| 機能      | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | USB          |
| プラグタイプ  | USB 2.0ミニB   |