

KF-ETH-38H-20

Art. n° 50117736

**Fibre optique,
détection**

KF-ETH-38H-20

Núm. art. 50117736

**Cable óptico,
de palpado**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Optique en V
Particularité	Résistant à la chaleur
Température de fonctionnement	-55°C ... +105°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	2x Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	
Longueur totale	2027mm

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Óptica en V
Particularidade	Resistente al calor
Temperatura de servicio	-55°C ... +105°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	2x Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	2x Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	
Longitud total	2027mm

Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, máx. ganancia, min. umbral de conmutación

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463LXR	108mm
LV463.XR	108mm
LV463B, LV463.XV	108mm
LV463	54mm
LV462	30mm
LV461	18mm

Encombrement/Dibujo acotado

