

KF-ETY-20MLSD-20

Art. n° 50117732

**Fibre optique,
détection**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Flexible
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-40°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R2
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	2x Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2020mm


Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujo acotado



KF-ETY-20MLSD-20

Núm. art. 50117732

**Cable óptico,
de palpado**

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Flexible
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-40°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R2
Diámetro externo cable óptico	2x Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	2x Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2020mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %) ¹⁾

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463I.XR	1050mm
LV463.XR	525mm
LV463B, LV463.XV	360mm
LV463	210mm
LV462	120mm
LV461	70mm