

KF-L-50ML-20

Cod. art. 50117747

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KF-L-50ML-20

Part No. 50117747

**Fiber,
throughbeam**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Nucleo a fibre multiple
Particolarità	Riconoscimento della superficie (larghezza del campo luminoso = 46,5mm)
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R60
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,8mm
Diametro attivo fibra	32x Ø0,265mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø2,0mm
Lunghezza totale	2055mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Specifications

Fiber type	Multiple core
Specific feature	Array (width = 46.5mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265mm
Smallest detectable object	Ø2.0mm
Total length	2055mm
Packaging unit	2 pieces

**Caratteristiche
Features**



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

**Portata limite tipica ¹⁾
Typ. scanning range limit ¹⁾**

LV463I.XR	3750mm
LV463.XR	1875mm
LV463B, LV463.XV	1280mm
LV463	750mm
LV462	430mm
LV461	250mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

