

技術データシート

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50154018

GS06B/4

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- その他の情報



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	06B
物理的原理	光学的
アプリケーション	小型パーツの検出

パラメータ

MTTF	388 年
------	-------

光学的仕様

光源	LED, 赤外線
波長	940 nm
送信信号形式	パルス化

測定データ

最小検出体直径	1.5 mm
---------	--------

電氣的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

パフォーマンスデータ

供給電圧 U _B	12 ... 24 V, DC
リップル	0 ... 10 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 15 mA

入力

デジタルスイッチ出力数	1 個数
-------------	------

スイッチ入力

種類	デジタルスイッチ入力
----	------------

デジタルスイッチ入力 1

出力

デジタルスイッチ出力数	1 個数
-------------	------

スイッチ出力

種類	デジタルスイッチ出力
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	100 mA
スイッチ電圧	低 : ≤ 2 V 高 : ≥(U _B -2V)

スイッチ出力 1

割り当て	コネクタ 1、心線 4
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ライト/ダーク切り替え可

応答時間

スイッチング周波数	1,000 Hz
応答時間	0.5 ms

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	信号入力 信号出力 電力供給
----	----------------------

コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	4 -芯
心線断面	0.16 mm²

機械の仕様

外形	フォーク
開口幅	35 mm
開口深度	25 mm
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 11.2 mm x 50 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	65 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	通路設置

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 55 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 65
保護等級	III
適応基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ECLASS 13.0	27270909
ECLASS 14.0	27270909
ECLASS 15.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
ETIM 9.0	EC002720
ETIM 10.0	EC002720

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

機能	信号入力
	信号出力
	電力供給
	ケーブル
コネクタの種類	ケーブル長
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	4 - 芯
心線断面	0.16 mm²

心線色 心線ア割り当て

茶色	V+
白	IN 1
青	GND
黒色	OUT 1

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	青、連続点灯	光線は中断されない (ライトオン)
	オフ	光線が中断される (ライトオン)
	オフ	光線が中断されない (ダークオン)

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	青、連続点灯	光線が中断される (ダークオン)

製品キー

製品名 : AAAAB/CD-EEE

AAAAB	動作原理 / 外形 GS06B : プラスチック-フォーク-一方向-ライトカーテン、開口幅 25 mm、開口奥行き 35 mm、光源 : LED、赤外線
C	スイッチ出力 / 機能 2: NPNトランジスタ出力、ダークオン (入力 = U_B または開路) / ライトオン (入力 = 0 V) 4: PNPトランジスタ出力、ダークオン (入力 = U_B または開路) / ライトオン (入力 = 0 V)
D	スイッチ入力 / 機能 X : 明暗切り替え
EEE	電氣的接続 省略 : ケーブル、標準長さ 2000 mm、4 配線 100-M8 : ケーブル、長さ 100 mm、M8 円形コネクタ、4 極、軸方向 (プラグ) 100-M12 : ケーブル、長さ 100 mm、M12 円形コネクタ、4 極、軸方向 (プラグ)

注意

 目的になったご利用にご注意ください！	
	- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 - この製品は有資格者のみが操作できます。 - 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- ナットの最大締め付けトルクは、0.5 Nm です。