

## Karta danych technicznych


### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50137381

KS GB-M12-8A-P7-300

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
|-----------------------------|----------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Napięcie robocze | maks. 125 V AC/DC |
|------------------|-------------------|

## Przylącze

## Przylącze 1

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M12                                                                                         |
| Typ                        | male                                                                                        |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 8 -pin                                                                                      |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem X                                                                              |
| Wersja                     | osiowy                                                                                      |
| Wtyczka okrągła, LED       | Nie                                                                                         |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba żył                     | 8 Piece(s)                                                                                                              |
| Przekrój żyły                  | 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| AWG                            | 26                                                                                                                      |
| Kolor płaszcz                  | zielony                                                                                                                 |
| Ekranowane                     | Tak                                                                                                                     |
| Bez silikonu                   | Tak                                                                                                                     |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)                                                                          |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 6,4 mm                                                                                                                  |
| Długość przewodu               | 30.000 mm                                                                                                               |
| Materiał płaszcz               | PUR                                                                                                                     |
| Izolacja żył                   | PE                                                                                                                      |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                                                                                                     |
| Właściwości płaszcz zewnętrzny | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej                                     |
| Odporność płaszcz zewnętrzny   | dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia według VDE 072, odporny na działanie płomieni według IEC 60332 / VDE 0472 |

## Dane mechaniczne

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Rozstaw klucza                           | 13 mm                       |
| Masa netto                               | 1.201 g                     |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min.   | min. 5 x średnica przewodu  |

## Obsługa i wskazanie

## Parametry otoczenia

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -5 ... 70 °C |
|----------------------------------------------------------|--------------|

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -40 ... 80 °C |
|--------------------------------------------------------|---------------|

## Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 65 |
|                 | IP 67 |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M12                                                                                         |
| Typ                        | male                                                                                        |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 8 -pin                                                                                      |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem X                                                                              |
| Wersja                     | osiowy                                                                                      |
| Wtyczka okrągła, LED       | Nie                                                                                         |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza

otwarty koniec

## Schemat elektryczny

### Schemat okablowania

