

Karta danych technicznych Folia

Nr art.: 50137875

OTB 40-WH250

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600
------------------	---

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Masa netto	719 g
Właściwości mechaniczne	natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem
	odporny na zużycie
	wytrzymały
	łatwy do czyszczenia
Kolor	Biały
Materiał	PVC
Klej	Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju	10 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... 55 °C
Temperatura obróbki	15 ... 25 °C
Właściwości podłoża	czysty
	czysty od smarów
	gładki
	suchy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	39191012
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015