

Karta danych technicznych Kolumna sygnalizacyjna

Nr art.: 50138251

A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	A7
Rodzaj sygnalizacji	optyczny i akustyczny

Dane elektryczne

Żywotność	> 100.000 h
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	160 mA

Przyłącze

Liczba przyłączy	2 Piece(s)
Wskazówki	Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP) Zabezpieczony przez zamianę: uuchomienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi).

Przyłącze 1

Funkcja	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Przewód
Długość przewodu	1.500 mm
Liczba żył	6 -wire

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar (Ø x L)	70 mm x 347 mm
Materiał obudowy	Metal Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa	Aluminium
Obudowa z tworzywa sztucznego	PC-ABS
Masa netto	611 g
Kolor obudowy	czarny szary
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany / poziomy
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Moduły kopuły	4 sztuki wstępnie zmontowane
Obraz sygnału	Światło ciągłe
Kąt świecenia	360°
Kolejność modułów (wzrastająco)	zielony, pomarańczowy, czerwony, single sound buzzer

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	CE CSA

Dane akustyczne


Rodzaj dźwięku	Dźwięk ciągły
Ciśnienie akustyczne	105 dB
Liczba dźwięków	1 Piece(s)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Przewód
Długość przewodu	1.500 mm
Materiał płaszczu	PVC
Kolor przewodu	szary
Liczba żył	6 -wire
Przekrój żyły	0,34 mm ²

Przylącze elektryczne

Kolor żyły

Obsadzenie żył

czarny	GND
czerwony	VCC / barwa światła: czerwona
zielony	VCC / barwa światła: zielona
pomarańczowy	VCC / barwa światła: żółta/pomarańczowa
Biały	VCC / barwa światła: biała/buzzer
niebieski	VCC / barwa światła: niebieska

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Przylącze 3

Funkcja	Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Ze sprężyną naciagową
Liczba pinów	6 -pin

Zaciski

Przypisanie

B	niebieski
G	zielony
A	pomarańczowy/żółty
R	czerwony
0 V	GND
W	biały/brzęczyk

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Muting – systemy montażowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50142896	A7-MW2	Element kolumny sygnalizacyjnej	Konstrukcja: Kształt L Wersja: Kątowniki kształt L Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe

Akcesoria

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.