

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130602

MD 7XXP-11-82IO4-K100



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Wejścia	
Element przełączający	PNP
Parametry wydajnościowe	
Prąd łączny	10 A
Dane wejściowe układu logicznego	
Wejściowe napięcie znamionowe U_N	24 V DC

Przylącze

Przylącze główne	
Rodzaj przylącza	Przewód
Funkcja	Połączenie z układem sterowania
Długość przewodu	10.000 mm
Właściwości przewodu	
Liczba żył	11 Piece(s)
Przekrój żyły	3 x 0,75 mm ² 8 x 0,34 mm ²
AWG	22
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Nie
Bez silikonu	Nie
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,1 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Izolacja żył	PVC
Prędkość przesuwu	maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s ²
Przydatność łańcucha wlezonego	Tak
Odporność płaszczka zewnętrznego	odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Przylącza rozdzielacza	
Liczba przylączy	8 Piece(s)
Rozmiar gwintu	M12
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Typ	female
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring	TPU
Materiał styków	pozlacane
Prąd roboczy na każdy styk	4 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	50 mm x 32 mm x 90 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	1.500 g
Moment dokręcania śrub	1 N·m
Cykle zginania	2.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min.	min. 12 x średnica przewodu

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
------------------	-----

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-5 ... 70 °C
-------------------------------------	--------------

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 65
	IP 67
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Przewód
Liczba żył	11 -wire


Kolor żyły

Obsadzenie żył


brązowy	+
niebieski	-
Biały	Port 1 / styk 4
zielony	Port 2 / styk 4
żółty	Port 3 / styk 4
szary	Port 4 / styk 4
różowy	Port 5 / styk 4
czerwony	Port 6 / styk 4
czarny	Port 7 / styk 4
fioletowy	Port 8 / styk 4
zielony / żółty	PE

Przylacze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	+
2	n.c.
3	-
4	Sygnał 1 (NO)
5	PE



Schemat elektryczny



a Przewód
b Gniazdo wtykowe
WSKAZÓW Gniazdo elektryczne M12 4-biegunowe: styk 2 niepodłączony
KA

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1

Akcesoria

Ogólne

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
50134480	CAP M12K-Set	Przykrywka przylacza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M12 Materiał: Tworzywo sztuczne



Akcesoria

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.