

Karta danych technicznych

Kabel łączący

Nr art.: 50133388

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-100

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	Ethernet
-----------------------------	----------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	maks. 125 V AC/DC
------------------	-------------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem X
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ45
Typ	male
Liczba pinów	8 -pin
Wersja	osiowy

Właściwości przewodu

Liczba żył	8 Piece(s)
Przekrój żyły	0,14 mm ²
AWG	26
Kolor płaszczka	zielony
Ekranowane	Tak
Bez silikonu	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	6,4 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Izolacja żył	PE
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie
Właściwości płaszczka zewnętrznego	Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej

Odporność płaszczka zewnętrznego: dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia według VDE 072, odporny na działanie płomieni według IEC 60332 / VDE 0472

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza	13 mm
Masa netto	407 g
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min.	min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min.	min. 5 x średnica przewodu

Obsługa i wskazanie

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe	-25 ... 80 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67, IP 20 do RJ45
-----------------	----------------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem X
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ45
------------------	------

Schemat elektryczny



a Skrętka biała/pomarańczowa
b Skrętka pomarańczowa
c Skrętka biała/zielona

d Skrętka zielona
e Skrętka biała/brazowa
f Skrętka brazowa

g Skrętka biała/niebieska
h Skrętka niebieska
i Ekranowanie